

**Garant****Kopiojyrsin 0° negatiivinen, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 52/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212165 52/4
GTIN	4045197193926
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus – tasainen käynti.

- **Suuri taso- ja pyörintätarkkuus**
- **Portaaton uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.**

**Käyttö:**

Mukana kääntöteräruuvisarja nro 219800 – kääntöterien ja kiinnityslevyjen kiristämiseen.

**Huom:**

Lukitusruuveja ja lukkorenkaita **ei** saa käyttää käytettäessä kääntöteriä, joilla on positiivinen mitoitus.

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

$a_{p\max} = 3,5 \text{ mm}$ .

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	RD..1604
Varmistuslevysarja	219955

Kääntöterä-ruuvisarja	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Kokonaispituus $L_{ges}$	50 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
Terän $\varnothing D_c$	52 mm
Kiinnitysreiän $\varnothing$	22 mm
Terien lkm Z	4
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	88 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	102 mm
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	3,5 mm
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	31,92 mm
Porrastuskulma $\alpha_{max}$	2,01 astetta
Asetuskulma $\kappa$	15 - 30 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219800
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 20IP	674252 20IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,7 Nm	211750 5,7

Varmistuslevysarja10 osaa

219955