

Garant
**Kopiojyrsin (RD..10) 0° negatiivinen, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z:
42/6mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	212135 42/6
GTIN	4045197192769
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Malli:

Kierreliitântä.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₃	32 mm
Kiinnityskierre M	M16
Kokonaispituus L _{ges}	42 mm
Sopiva kääntöterä	RD..1003
Ø D ₁ h6	17 mm
Ø D ₂	28,7 mm
Terän Ø D _c	42 mm

Terien lkm Z	6
Sisäjähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun α_{\max}	29,45 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	74 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	2 mm
Porrastuskulma α_{\max}	1,36 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	82 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profili 15IP	674252 15IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219804
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8