

**Garant****Kopiojyrsin (RD..10) 0° negatiivinen, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z:  
25/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212135 25/2
GTIN	4045197192714
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Kierreliitântä.

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

 $a_{p\max} = 2 \text{ mm}$ .**Tekninen kuvaus**

Ø D <sub>2</sub>	20,7 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D <sub>1</sub> h6	12,5 mm
Sopiva kääntöterä	RD..1003
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	35 mm
Kiinnityskierre M	M12
Ø D <sub>3</sub>	15 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Terien lkm Z	2

Sisäjähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	12,45 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	2 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	3,22 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	48 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219804
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP