

**Garant****RDHX 0702 MOTN, HB7525, Tyyppi: ST900**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	212212 ST900
GTIN	4045197554185
Tuoteluokka	21A

## Kuvaus

**Malli:**

**Kaikki käantöterät soveltuvat käytettäväksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.**

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 1,5$  mm.

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,18 mm

ISO-koodi-käantöterä: RDHX 0702 MOTN

tyyppi: ST900

## Tekninen kuvaus

tyyppi	ST900
ISO-koodi-käantöterä	RDHX 0702 MOTN
Lastuava aine	KM
Laji	HB7525
Syöttö $f_z$ / hammas	0,18 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	380 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	290 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	240 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	210 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	170 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	170 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	200 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		