

Garant

Kopiojyrsin (RD..12) 0° negatiivinen, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 32/3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	212155 32/3
GTIN	4045197192851
Tuoteluokka	210

Kuvaus

Malli:

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus – tasainen käynti.

- **Suuri taso- ja pyörintätarkkuus**
- **Portaaton uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.**

Huom:

Lukitusruuveja ja lukkorenkaita **ei** saa käyttää käytettäessä kääntöteriä, joilla on positiivinen mitoitus.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

RD..10 – $a_{p \max} = 2,5$ mm.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	32 mm
Kääntöteriä-ruuvisarja	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₃	20 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Sopiva kääntöteriä	RD..12T3

Kokonaispituus L_{ges}	42 mm
Kiinnityskierre M	M16
$\varnothing D_2$	28,7 mm
Lukitusruuvisarja	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Terien lkm Z	3
Sisjäähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun α_{max}	16,94 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	52 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	2,5 mm
Porrastuskulma α_{max}	2,84 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	62 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa	219807
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219805