

# AEG

## Akkuporaruuvinväännin, Tyyppi: BS12C2



### Tilaustiedot

Tilausnumero	070221 BS12C2
GTIN	4002395294336
Tuoteluokka	07A

### Kuvaus

#### Malli:

#### AEG – akkukäyttöinen ruuvinväännin

- Vankka ja kätevä akkukäyttöinen 2-vaihteinen poraruuvain, jossa suunnanvaihtotoiminto.
- FIXTEC-pikakiinnitysporaistukka ja karalukitus.
- Kädensijan Softgrip-pinnoite parantaa käyttömukavuutta.
- Työskentelyalueen LED-valaistus.
- Erittäin pienikokoinen – rungon pituus vain 176 mm.
- 17-portainen vääntömomentin säätö ja porausporras.
- Pikakiinnitysporaistukka 10 mm.
- Metallinen koneistokotelo, elektroninen ylikuormasuoja.

#### Kuvaus mainosteksti:

- Vankka ja kätevä akkukäyttöinen 2-vaihteinen poraruuvain, jossa suunnanvaihtotoiminto.
- FIXTEC-pikakiinnitysporaistukka ja karalukitus.
- Kädensijan Softgrip-pinnoite parantaa käyttömukavuutta.
- Erittäin pienikokoinen – rungon pituus vain 176 mm.
- 17-portainen vääntömomentin säätö ja porausporras.

#### Etu:

Erittäin pienikokoinen, pituus vain 176 mm.

**Toimituksen sisältö:**

Mukana 2 × 12 V / 2,0 Ah akku, laturi ja kuljetuslaukku.

**Huomautus:**

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073820, 073846 ja 073848.

Sopivia latureita ja aloitussarjoja on saatavilla numeroilla 073841 ja 073844.

## Tekninen kuvaus

Moottorin rakenne	2-napainen moottori
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	20 mm
Paino	1,1 kg
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	1500 min <sup>-1</sup>
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 10 mm
Valmistajamerkintä	BS 12 C2
enimmäisvääntömomentti kova	34 Nm
Akkukapasiteetti	2 Ah
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	10 mm
akun jännite	12 V
Tyypillinen käyttö	Medium
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	0 - 350 min <sup>-1</sup>
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	AEG tyyppi B 12 V
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Akkutyyppe	Litium-ioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
soveltuu materiaalille	teräs
soveltuu materiaalille	puu
Tuotetyyppe	Poraruuvinväännin
USP1	12 V, 2-napainen moottori
USP2	FIXTEC-pikakiinnitysstukka, 2 akkua

---

## Tarvikkeet

Li-ionijärjestelmä L1220 Akkutyyppi AB12

073825 AB12

Akun latauslaite Tyyppi BL1418

073841 BL1418