



## ZDET 16M503 PDFR-721, GH1, Tyyppi: ALU



### Tilaustiedot

Tilausnumero	220810 ALU
GTIN	2050002058354
Tuoteluokka	28E

### Kuvaus

#### Suositus:

Vaihdettaessa kääntöteriä vaihda myös ruuvit. Vararuuvit toimitetaan kääntöterien mukana.

#### Huomautus:

$f_z$  arvolle  $a_e = 0,3 \times D$ .

$f_z$  rouhintaan enintään  $a_{p \max}$  16 mm: 0,12 - 0,25 mm

$f_z$  esiviimeistelyyn  $a_p$  3 mm: 0,05 - 0,15 mm

$f_z$  viimeistelyyn  $a_p$  1 mm: 0,02 - 0,1 mm

Teränpaksuus S: 5 mm

### Tekninen kuvaus

$f_z$ rouhintaan enintään $a_{p \max}$ 16 mm	0,12 - 0,25 mm
$f_z$ viimeistelyyn $a_p$ 1 mm	0,02 - 0,1 mm
tyyppi	ALU
$f_z$ esiviimeistelyyn $a_p$ 3 mm	0,05 - 0,15 mm
Teränpaksuus S	5 mm

ISO-koodi-kääntöterä	ZDET 16M5 PDFR-721
Laji	GH1
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	1640 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	1370 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	1095 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		