

Garant**Kopiojyrsin 0° negatiivinen, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 42/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212125 42/6
GTIN	4045197192592
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus – tasainen käynti.

- **Korkea taso- ja pyörintätarkkuus.**
- **Portaaton kääntöterän uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.**

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	42 mm
Kokonaispituus L _{ges}	40 mm
KiinnitysreiänØ	16 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Sopiva kääntöterä	RD..1003
Ø D ₃	32 mm

Terien lkm Z	6
Sisäjäähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	74 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	82 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	2 mm
Porrastuspituus L kun α_{\max}	29,45 mm
Porrastuskulma α_{\max}	1,36 astetta
Asetuskulma κ	15 - 30 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219804
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP