

Garant
**Kopiojyrsin (RD..10) 0° negatiivinen, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z:
25/3mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	212135 25/3
GTIN	4045197406798
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Malli:

Kierrelitaintä.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

 $a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	RD..1003
Kiinnityskierre M	M12
Kokonaispituus L_{ges}	35 mm
Terän Ø D_c	25 mm
Ø D_1 h6	12,5 mm
Ø D_3	15 mm
Ø D_2	20,7 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Terien lkm Z	3

Sisäjäähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun α_{\max}	12,45 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	2 mm
Porrastuskulma α_{\max}	3,22 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	48 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219804
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8