

**Garant**
**Kopiojyrsin (RD..12) 0° negatiivinen, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z:  
35/3mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	212155 35/3
GTIN	4045197321404
Tuoteluokka	210

**Kuvaus**
**Malli:**

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus – tasainen käynti.

- **Suuri taso- ja pyörintätarkkuus**
- **Portaaton uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.**

**Huom:**

Lukitusruuveja ja lukkorenkaita **ei** saa käyttää käytettäessä kääntöteriä, joilla on positiivinen mitoitus.

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

RD..10 –  $a_{p\max} = 2,5$  mm.

**Tekninen kuvaus**

Lukitusruuvisarja	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Kääntöteriä-ruuvisarja	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Sopiva kääntöteriä	RD..12T3
Kiinnityskierre M	M16

Kokonaispituus $L_{ges}$	42 mm
$\varnothing D_2$	28,7 mm
$\varnothing D_3$	23 mm
Terän $\varnothing D_c$	35 mm
Terien lkm Z	3
Sisjäähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	19,94 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	58 mm
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	2,5 mm
Porrastuskulma $\alpha_{max}$	2,41 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	68 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219805
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profili 15IP	674252 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa	219807