

Garant

Kopiojyrsin 0° negatiivinen, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 52/5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	212125 52/5
GTIN	4045197192608
Tuoteluokka	210

Kuvaus

Malli:

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus – tasainen käynti.

- **Korkea taso- ja pyörintätarkkuus.**
- **Portaaton kääntöterän uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.**

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

$a_{p\ max} = 2\ mm.$

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
$\varnothing D_3$	42 mm
Kiinnitysreiän \varnothing	22 mm
Sopiva kääntöterä	RD..1003
Kääntöterä-ruuvisarja	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Terän $\varnothing D_c$	52 mm

Terien lkm Z	5
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	94 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	102 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	2 mm
Porrastuspituus L kun α_{\max}	39,45 mm
Porrastuskulma α_{\max}	1,02 astetta
Asetuskulma κ	15 - 30 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219804
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8