

**Garant****RDHX 0501 MOTN, HB7520, Tyyppi: UNI**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	212195 UNI
GTIN	4045197302427
Tuoteluokka	21A

## Kuvaus

**Malli:**

**Kaikki kääntöterät soveltuvat käytettäväksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.**

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 1,1$  mm.

ISO-koodi-kääntöterä: RDHX 0501 MOTN

tyyppi: UNI

## Tekninen kuvaus

tyyppi	UNI
ISO-koodi-kääntöterä	RDHX 0501 MOTN
Lastuava aine	KM
Laji	HB7520
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrsintään

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	275 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	275 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	160 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	260 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	210 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	240 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		