

Garant
**Kopiojyrsin (RD..12) 0° negatiivinen, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z:
35/4mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	212155 35/4
GTIN	4045197192868
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Malli:

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus – tasainen käynti.

- **Suuri taso- ja pyörintätarkkuus**
- **Portaaton uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.**

Huom:

Lukitusruuveja ja lukkorenkaita **ei** saa käyttää käytettäessä kääntöteriä, joilla on positiivinen mitoitus.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

RD..10 – $a_{p\ max} = 2,5$ mm.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöteriä	RD..12T3
Ø D ₂	28,7 mm
Terän Ø D _c	35 mm
Kokonaispituus L _{ges}	42 mm
Kääntöteriä-ruuvisarja	219805 (15IP; 3,8 Nm)

Lukitusruuvisarja	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₁ h6	17 mm
Ø D ₃	23 mm
Kiinnityskierre M	M16
Terien lkm Z	4
Sisäjähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun α_{\max}	19,94 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	58 mm
Pyöröporausjyrsintä a _p	2,5 mm
Porrastuskulma α_{\max}	2,41 astetta
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	68 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219805
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa	219807