

Garant**RDNX 0702 MOEN positiivinen, HB7635, Tyyppi: INOX**

Tilaustiedot

Tilausnumero	212222 INOX
GTIN	4045197527219
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Malli:

Kaikki kääntöterät soveltuvat käytettäväksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 1,5$ mm.

Tekninen kuvaus

tyyppi	INOX
ISO-koodi-kääntöterä	RDNX 0702 MOEN
Lastuava aine	KM
Laji	HB7635
Syöttö f_z / hammas	0,18 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	M
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		