

Garant

Kulmajyrsin, 90°, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 20/3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	215800 20/3
GTIN	4045197133168
Tuoteluokka	210

Kuvaus

Käyttö:

Yleiskäyttöinen kaikille materiaaleille.

- **Kulmien ja urien jyrsintä, sisäkopiointi, pyöröjyrsintä, pyöröporausjyrsintä, kehäjyrsintä.**

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

- **Vaihda pitkään käytössä olleet kääntöterien ruuvit. Aseta ne paikoilleen vain hyvin rasvattuina (esim. kuparitahnalla).**

Tekninen kuvaus

Varren Ø D _s h6	20 mm
Kokonaispituus L _{ges}	90 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ulkoneman pituus L ₁	40 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 1003..
Terän Ø D _c	20 mm
Terien lkm Z	3
Porrastuspituus L kun α _{max}	14,85 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	38 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	37 mm

Porrastuskulma α_{\max}	0,96 astetta
$\varnothing D_3$	17 mm
varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219814