

Garant**Kulmajyrsin, 90°, weldonvarsi, Ø D / Zeff: 25/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215860 25/2
GTIN	4045197133281
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Erittäin hyvä lastuamisteho, sillä jokaisella kierroksella käytössä on 2 tai 3 terää.

Käyttö:

Vaippajyrsintään ja särmäykseen.

Huomautus:**Älä käytä viistouputukseen tai kehäsyöttöön!**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	AP.. 1003
Kokonaispituus L_{ges}	110 mm
Varren Ø D_s h6	25 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p,max}$	28 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ulkoneman pituus L_1	52 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	2
Terän Ø D_c	25 mm
Kääntöterien lukumäärä	6
varren malli	weldonvarsi

Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219814