

Garant**Kulmajyrsin, 90°, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 50/7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215850 50/7
GTIN	4045197221773
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Tuurnakiinnitys.

Käyttö:**Yleiskäyttöinen kaikille materiaaleille.****· Kulmien ja urien jyrsintä, sisäkopiointi, pyöröjyrsintä, pyöröporausjyrsintä, kehäjyrsintä.****Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

· Vaihda pitkään käytössä olleet kääntöterien ruuvit. Aseta ne paikoilleen vain hyvin rasvattuina (esim. kuparitahnalla).**Tekninen kuvaus**

Kääntöterä-ruuvisarja	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Kokonaispituus L _{ges}	40 mm
KiinnitysreiänØ	22 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 1003..

Terän $\varnothing D_c$	50 mm
Terien lkm Z	7
Porrastuskulma α_{max}	0,32 astetta
Porrastuspituus L kun α_{max}	44,85 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	97 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	98 mm
$\varnothing D_3$	47 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219814
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP