

**Garant**
**Kopiojyrsin (RD..12) 0° negatiivinen, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z:  
42/4mm**

**Tilastiedot**

Tilausnumero	212155 42/4
GTIN	4045197192875
Tuoteluokka	210

**Kuvaus**
**Malli:**

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus – tasainen käynti.

- **Suuri taso- ja pyörintätarkkuus**
- **Portaaton uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.**

**Huom:**

Lukitusruuveja ja lukkorenkaita **ei** saa käyttää käytettäessä kääntöteriä, joilla on positiivinen mitoitus.

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

RD..10 –  $a_{p,max} = 2,5$  mm.

**Tekninen kuvaus**

Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Lukitusruuvisarja	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Kiinnityskierre M	M16
Kääntöterä-ruuvisarja	219805 (15IP; 3,8 Nm)

Kokonaispituus $L_{ges}$	42 mm
Terän $\varnothing D_c$	42 mm
$\varnothing D_3$	30 mm
Sopiva kääntöterä	RD.. 12T3
Terien lkm Z	4
Sisjäähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	26,94 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	72 mm
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	2,5 mm
Porrastuskulma $\alpha_{max}$	1,79 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	82 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa	219807
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219805