

**Garant****Kulmajyrsin, 90°, weldonvarsi, Ø D / Zeff: 25/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215860 25/3
GTIN	4045197133298
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin hyvä lastuamisteho, sillä jokaisella kierroksella käytössä on 2 tai 3 terää.

**Käyttö:**

Vaijjajyrsintään ja särmäykseen.

**Huomautus:****Älä käytä viistoupotukseen tai kehäsyöttöön!**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus $L_{ges}$	110 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Sopiva kääntöterä	AP.. 1003
enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$	28 mm
vaikuttava terien lukumäärä $Z_{eff}$	3
Terän Ø $D_c$	25 mm
Varren Ø $D_s$ h6	25 mm
Ulkoneman pituus $L_1$	52 mm
Kääntöterien lukumäärä	9
varren malli	weldonvarsi

Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219814
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2