

SONO+SWISS®

Ultraäänitehopuhdistusaine, litraa: T4



Tilaustiedot

Tilausnumero	082930 T4
GTIN	2050000969102
Tuoteluokka	04E

Kuvas

Malli:

Erittäin riittoisa vesipohjainen pesutiiviste (poikkeus: T3 jauhemainen); kehitetty erityisesti käyttöön ultraäänipuhdistuksessa; biohajoava. Hyvin puhdistavat **tiivisteet** pidentävät laitteiden käyttöikää, ovat riittoisia ja biologisesti hajoavia. Tehopuhdistajat on kehitetty erityisesti ultraäänikylpöön (vaahtoavuus jne.) ja tehoavat siksi erityisen hyvin kaikissa puhdistamiseen käytetyissä ultraäänikylvyissä, joiden taajuusalue on 25 – 130 kHz. Yhdessä ultraäänien synnyttämän kavitaatiovoiman kanssa tehopuhdistajat irrottavat osista likaa tehokkaasti ja kuitenkin hellävaraisesti. Sellaiset puhdistusaineet, joita ei ole tarkoitettu erityisesti ultraäänikylpöön, sisältävät mahdollisesti ioneja, jotka edistävät materiaalin kulumista tai korroosiota. Voimakkaasti syövyttäviä ja siten käyttöikää lyhentäviä ovat esimerkiksi halogeeni-ionit. Näistä syövyttävimpiä ovat kloridit ja fluoridit happamassa väliaineessa.

Käyttö:

Ultraäänipuhdistuslaitteille (esim. nro 082922; 082923; 082924; 082925).

Huomautus:

Muita erityispuhdistusaineita ja pakkauskokoja on saatavissa haluttaessa.

Ei saatavissa kaikissa maissa.

Käyttötaulukko on luettelon seuraavalla sivulla.

Valmistajamerkintä: T4

Nestetäyttökapasiteetti: 2,5 l

Tekninen kuvaus

Puhdistusainetyyppi	Neutraali puhdistusaine
Nestetäyttökapasiteetti	2,5 l
Säilytyslämpötila	5 - 30 °C
Sekoitusuhde	5 – 10 %
Vaikutusaika	1 - 5 min
Valmistajamerkintä	T4