

**Garant****Kulmajyrsin, 90°, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 20/3mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	215870 20/3
GTIN	4045197193056
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Käyttö:****Yleistyökalu kaikille materiaaleille ja urien jyrsintään.****Huomautus:**

Katso kierteellisten jyrsinten istukat luettelon osasta 3.

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Kiinnityskierre M	M10
Terän Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	30 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D <sub>2</sub>	17,7 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 1003
Ø D <sub>1</sub> h6	10,5 mm
Terien lkm Z	3
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>max</sub>	38 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>min</sub>	37 mm

Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	0,96 astetta
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	14,85 mm
$\varnothing D_3$	17 mm
varren malli	Kierteellinen
Asetuskulma $\kappa$	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219814