

Garant
Kulmajyrsin, 90°, weldonvarsi, Ø D / Zeff: 32/2mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	215860 32/2
GTIN	4045197133304
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Malli:

Erittäin hyvä lastuamisteho, sillä jokaisella kierroksella käytössä on 2 tai 3 terää.

Käyttö:

Vaippajyrsintään ja särmäykseen.

Huomautus:
Älä käytä viistoupotukseen tai kehäsyöttöön!

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus L_1	54 mm
Terän Ø D_c	32 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Kokonaispituus L_{ges}	114 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	2
Sopiva kääntöterä	AP.. 1003
enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$	38 mm
Varren Ø D_s h6	32 mm
Kääntöterien lukumäärä	8

varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219814