

**Garant****Kulmajyrsin, 90°, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 40/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215850 40/4
GTIN	4045197221711
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Tuurnakiinnitys.

**Käyttö:****Yleiskäyttöinen kaikille materiaaleille.****· Kulmien ja urien jyrsintä, sisäkopiointi, pyöröjyrsintä, pyöröporausjyrsintä, kehäjyrsintä.****Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

**· Vaihda pitkään käytössä olleet kääntöterien ruuvit. Aseta ne paikoilleen vain hyvin rasvattuina (esim. kuparitahnalla).****Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus $L_{ges}$	40 mm
Terän Ø $D_c$	40 mm
KiinnitysreiänØ	16 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Sopiva kääntöterä	AP.. 1003..

Terien lkm Z	4
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	0,41 astetta
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	34,85 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	77 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	78 mm
$\varnothing D_3$	37 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma $\kappa$	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219814