

Garant**Kulmajyrsin, 90°, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 63/9mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215850 63/9
GTIN	4045197221858
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Tuurnakiinnitys.

Käyttö:**Yleiskäyttöinen kaikille materiaaleille.****· Kulmien ja urien jyrsintä, sisäkopiointi, pyöröjyrsintä, pyöröporausjyrsintä, kehäjyrsintä.****Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

· Vaihda pitkään käytössä olleet kääntöterien ruuvit. Aseta ne paikoilleen vain hyvin rasvattuina (esim. kuparitahnalla).**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 1003..
Terän Ø D_c	63 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219814 (8IP; 1,2 Nm)

Kiinnitysreiän \emptyset	22 mm
Terien lkm Z	9
Porrastuskulma α_{\max}	0,25 astetta
Porrastuspituus L kun α_{\max}	57,85 mm
Pyöröporausjyrsintä $\emptyset D_{\min}$	123 mm
Pyöröporausjyrsintä $\emptyset D_{\max}$	124 mm
$\emptyset D_3$	60 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219814
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP