

Garant**APMT 100305 TR, HB7515, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 215879 ST1400 |
| GTIN | 4045197554475 |
| Tuoteluokka | 21A |

Kuvaus**Malli:**

Kääntöterä, voimakkaasti positiivinen mitoitus ja kierteinen lastuamissärmä.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot koskevat jyrsimiä nro 215800, 215803, 215850, 215853 ja 215870.

Arvoille $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p,max} = 4,8$ mm.

Pöytälevyn paksuus: 3,5 mm

Nirkon säde: 0,5 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,1 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------|----------------|
| Syöttö f_z / hammas | 0,1 mm |
| tyyppi | ST1400 |
| Nirkon säde | 0,5 mm |
| ISO-koodi-kääntöterä | APMT 100305 TR |
| Laji | HB7515 |

| | |
|--------------------|----------------------|
| Lastuava aine | KM |
| Pöytälevyn paksuus | 3,5 mm |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä jysintään |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 500 N/mm ² | sopii rajoituksin | 440 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | sopii rajoituksin | 310 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 260 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | sopii rajoituksin | 250 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | 230 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 320 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 210 m/min | M |
| GG(G) | sopii rajoituksin | 210 m/min | K |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |
| märkä vähintään | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |
| ilma | soveltuu | | |