

**Garant**
**Kulmajyrsin, 90°, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 24,7/4mm**

**Tilastiedot**

Tilausnumero	215870 24,7/4
GTIN	4045197193063
Tuoteluokka	210

**Kuvaus**
**Käyttö:**

**Yleistyökalu kaikille materiaaleille ja urien jyrsintään.**

**Huomautus:**

Katso kierteellisten jyrsinten istukat luettelon osasta 3.

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Terän Ø D <sub>c</sub>	24,7 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	35 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 1003
Kiinnityskierre M	M12
Kääntöterä-ruuvisarja	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D <sub>2</sub>	20,7 mm
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	12,5 mm
Terien lkm Z	4
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>max</sub>	47,4 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>min</sub>	46,4 mm

Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	0,73 astetta
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	19,55 mm
$\varnothing D_3$	21,7 mm
varren malli	Kierteellinen
Asetuskulma $\kappa$	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219814