

Garant**APMT 100305 TR, HB7520, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215880 UNI
GTIN	4045197303127
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Kääntöterä, voimakkaasti positiivinen mitoitus ja kierteinen lastuamissärmä.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot koskevat jyrsimiä nro 215800, 215803, 215850, 215853 ja 215870.

Arvoille $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p,max} = 4,8$ mm.

Pöytälevyn paksuus: 3,55 mm

Nirkon säde: 0,5 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	UNI
Nirkon säde	0,5 mm
ISO-koodi-kääntöterä	APMT 100305 TR
Laji	HB7520
Lastuava aine	KM
Pöytälevyn paksuus	3,55 mm

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	300 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	240 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	160 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	160 m/min	M
GG(G)	soveltuu	220 m/min	K
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		