

**CC.T 09T304, Laji: SW05****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260097 SW05
GTIN	4960664629480
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

CC.T 09T304 SW05 Laji: AV05  
lastunmurtaja: MQ  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 40 - 100 m/min

**Tekninen kuvaus**

Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	40 - 100 m/min
lastunmurtaja	MQ
Lastuamissyvyys $a_p$	0,1 - 1 mm
Syöttö $f$	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	Ti
Nirkon säde	0,4 mm

Laji	AV05
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä