



Akkukäyttöinen erikoisruuvain, Tyyppi: C12RAD



Tilaustiedot

Tilausnumero	070225 C12RAD
GTIN	4002395001248
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

MILWAUKEE – akkukäyttöinen kulmaporaruuvain ja räikkäruuvain

- REDLINK™-elektroniikka, jossa portaaton kierrosluvun ohjaus, pyörimissuunnan vaihto ja ylikuormasuoja.
- Työskentelyalueen LED-valaistus.
- Red Li-ioniakut, joissa yksittäisten kennojen valvonta ja kapasiteettinäyttö.

Kevyt ja kätevä pienikokoinen **kulmaporaruuvinväännin** vaikeapääsyisiin paikkoihin, hyvin kompakti – **kulmamitta vain 95 mm**. Elektroninen 10-portainen vääntömomentin säätö ja porausporras, **FIXTEC**-pikakiinnitysistukka. Punainen LED-valo osoittaa saavutetun vääntömomentin.

Etu:

Hyvin pienikokoinen, kulmamitta vain 95 mm.

Toimituksen sisältö:

Mukana akku, laturi ja kuljetuslaukku.

Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073814 ja 073839.

Tekninen kuvaus

Akkukapasiteetti	2 Ah
Rakenne	Kulma-poraruuvain
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	25 mm
Valmistajamerkintä	C12RAD-202B

EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	0 - 800 min ⁻¹
Paino	1,1 kg
Työkalupidin	Ø 1,0 – 10 mm
akun jännite	12 V
enimmäisvääntömomentti kova	12 Nm
Tyypillinen käyttö	Medium
Kierukaporan enimmäis-Ø, teräs	10 mm
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Milwaukee tyyppi B 12 V
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Akkutyyppe	Litium-ioni
soveltuu materiaalille	puu
soveltuu materiaalille	teräs
Tuotetyyppe	Ruuvain

Tarvikkeet

Akun latauslaite Tyyppi M1218C	073840 M1218C
Akun latauslaite Tyyppi M1218FC	073840 M1218FC
Li-ioni-järjestelmä M4B2/M12B2 Akkutyyppe MB12	073814 MB12