

HEDI

Kaapelikela, Tyyppi: 10N



Tilaustiedot

Tilausnumero	081194 10N
GTIN	4003644016969
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

Kaapelikela, **ohjattu sisään- ja uloskelausautomaatiikka, monta lukitusporrasta joka kierroksella**. Erittäin kestävä, umpinainen **muovikotelo**. Terminen **ylikuumenemissuoja**, kestävä H07RN-F neopreenikaapeli, pistokeliitäntä. Helppo seinä- tai kattokiinnitys, **kääntöalue 150°**.

Toiminto:

IP24: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien $\varnothing < 12$ mm sisään tunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää.

Käyttö:

Parannettu ergonomia vedonpoiston ansiosta; työtila säilyy siistinä ja tapaturmilta ja loukkaantumisriskiltä vältytään, kun kaapelit eivät kiemurtele lattialla.

Huomautus:

Jousipalautteiset letkukelat, katso nro 080066–080079.

Tekninen kuvaus

Kotelon materiaali	muovi
Korkeus	275 mm
tyyppi	10N
Kaapelin rakenne	3G1,5

Kaapelin materiaali	Neopren-kumi
Leveys	185 mm
Nimellisteho avattuna	2000 (16 A) W
Pituus	325 mm
Kaapeliluokka	H07RN-F
Kaapelin pituus	10 m
Nimellisjännite	250 V
IP-suojaluokka	IP 24
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pistoketyyppi, tulo	F
Tuotetyyppi	Kaapelikela