

Garant**Kulmajyrsin, 90°, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 50/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215850 50/6
GTIN	4045197221759
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Tuurnakiinnitys.

Käyttö:**Yleiskäyttöinen kaikille materiaaleille.****· Kulmien ja urien jyrsintä, sisäkopiointi, pyöröjyrsintä, pyöröporausjyrsintä, kehäjyrsintä.****Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

· Vaihda pitkään käytössä olleet kääntöterien ruuvit. Aseta ne paikoilleen vain hyvin rasvattuina (esim. kuparitahnalla).**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L _{ges}	40 mm
KiinnitysreiänØ	22 mm
Terän Ø D _c	50 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 1003..

Kääntöterä-ruuvisarja	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Terien lkm Z	6
Porrastuskulma α_{\max}	0,32 astetta
Porrastuspituus L kun α_{\max}	44,85 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	97 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	98 mm
$\varnothing D_3$	47 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219814
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2