

Garant**Kulmajyrsin, 90°, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 15,7/2mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	215870 15,7/2
GTIN	4045197193025
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Käyttö:**

Yleistyökalu kaikille materiaaleille ja urien jyrsintään.

Huomautus:

Katso kierteellisten jyrsinten istukat luettelon osasta 3.

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	15,7 mm
Kokonaispituus L _{ges}	23 mm
Ø D ₁ h ₆	8,5 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 1003
Ø D ₂	12,7 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Kiinnityskierre M	M8
Terien lkm Z	2
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	29,4 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	28,4 mm

Porrastuskulma α_{\max}	1,36 astetta
Porrastuspituus L kun α_{\max}	10,55 mm
$\varnothing D_3$	12,7 mm
varren malli	Kierteellinen
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219814