

Garant**Kulmajyrsin, 90°, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 25/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215870 25/3
GTIN	4045197193087
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Käyttö:****Yleistyökalu kaikille materiaaleille ja urien jyrsintään.****Huomautus:**

Katso kierteellisten jyrsinten istukat luettelon osasta 3.

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Sopiva kääntöterä	AP.. 1003
Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
Kiinnityskierre M	M12
Kokonaispituus L _{ges}	35 mm
Ø D ₂	20,7 mm
Terän Ø D _c	25 mm
Terien lkm Z	3
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	48 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	47 mm

Porrastuskulma α_{\max}	0,72 astetta
Porrastuspituus L kun α_{\max}	19,85 mm
$\varnothing D_3$	22 mm
varren malli	Kierteellinen
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219814
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2