

Garant**Kulmajyrsin, 90°, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 100/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215850 100/12
GTIN	4045197281234
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Tuurnakiinnitys.

Käyttö:**Yleiskäyttöinen kaikille materiaaleille.****· Kulmien ja urien jyrsintä, sisäkopiointi, pyöröjyrsintä, pyöröporausjyrsintä, kehäjyrsintä.****Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

· Vaihda pitkään käytössä olleet kääntöterien ruuvit. Aseta ne paikoilleen vain hyvin rasvattuina (esim. kuparitahnalla).**Tekninen kuvaus**

Terän Ø D _c	100 mm
KiinnitysreiänØ	32 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 1003..
Kääntöterä-ruuvisarja	219814 (8IP; 1,2 Nm)

Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
Terien lkm Z	12
Porrastuskulma α_{max}	0,15 astetta
Porrastuspituus L kun α_{max}	94,85 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	197 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	198 mm
$\varnothing D_3$	97 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219814
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP