

**CCGT 060202, Laji: SP4019****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260072 SP4019
GTIN	
Tuoteluokka	28D

**Kuvaus**

CCGT 060202 SP4019 Laji: SP4019

lastunmurtaja: 62

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,15 - 3 mm

Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/kierr,

Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 30 - 440 m/min

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f$	0,05 - 0,3 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	UNI
Lastuamissyvyys $a_p$	0,15 - 3 mm
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,2 mm
lastunmurtaja	62
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	30 - 440 m/min
Laji	SP4019

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCGT 060202
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä