

**Garant****CC.T 060202, Laji: HB7020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260140 HB7020
GTIN	4045197698827
Tuoteluokka	21G

**Tekninen kuvaus**

Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 350 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 4 mm
lastunmurtaja	SM
Nirkon säde	0,2 mm
Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060202

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä