

**CCMT 09T308, Laji: CA6525****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260098 CA6525
GTIN	4960664589210
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CCMT 09T308 CA6525 Laji: CA6525
lastunmurtaja: MQ
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 140 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 140 m/min
lastunmurtaja	MQ
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Laji	CA6525
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä