

Garant**CC.T 09T302, Laji: HU7310**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260148 HU7310
GTIN	4045197667908
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 4 mm
Pääkäyttöalue	N
lastunmurtaja	AM
Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	350 - 600 m/min
Nirkon säde	0,2 mm
Laji	HU7310
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Lastuava aine	KM
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	CCGT 09T302
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä