

**CCGT 09T301, Laji: SP4019****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 260076 SP4019 |
| GTIN | 2050001938916 |
| Tuoteluokka | 28D |

Kuvaus

CCGT 09T301 SP4019 Laji: SP4019

lastunmurtaja: 62

Lastuamissyvyys a_p : 0,15 - 3 mm

Syöttö f : 0,05 - 0,3 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 30 - 440 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Nirkon säde | 0,1 mm |
| Pääkäyttöalue | UNI |
| Koneistusehto | jatkuva |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 30 - 440 m/min |
| lastunmurtaja | 62 |
| Syöttö f | 0,05 - 0,3 mm/kierr, |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,15 - 3 mm |
| Laji | SP4019 |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely |
| Lastuava aine | KM |
| ISO-koodi-kääntöterä | CCGT 09T301 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |