

Garant
Alumiinikulmajyrsin, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 32/3

Tilastiedot

Tilausnumero	211755 32/3
GTIN	4067263107057
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Malli:

Suuritehoinen jyrsintäjärjestelmä suuriin lastuamisnopeuksiin. Erittäin tarkka kääntöterän kiinnitys. Äärimmäinen jäykkyys optimoidun keskipakosuojan ansiosta.

Huom:

Ennen kääntöterän nro 211776 ALU (r = 5,0 mm) ja 211777 ALU (r = 6,0 mm) käyttöä kannattimen kääntöteräistukat on muokattava sopiviksi.

Huomautus:

Suosittelut väntömomentti kiinnitysruuvien nro 219878 4 ja 219878 5 kiinnittämiseen on **3,2 Nm**.

Tekninen kuvaus

Porrastuskulma α_{\max}	4,39 astetta
Porrastuspituus L kun α_{\max}	19,56 mm
Ø D ₃	22 mm
Sopiva kääntöterä	ZDHT 1505
Varren Ø D ₅ h6	32 mm
Terän Ø D _c	32 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219878 4 (15IP)
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	62 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	54 mm

Terien lkm Z	3
Kokonaispituus L_{ges}	100 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	8 mm
Ulkoneman pituus L_1	40 mm
varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 4	219878 4
Momenttiruuvitalttadigitaalinäyttö, vaihtoteräistukka Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659912 500
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profili 15IP	674252 15IP