

**Garant****Alumiinikulmajyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 42/3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	211757 42/3
GTIN	4067263107064
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Suuritehoinen jyrsintäjärjestelmä suuriin lastuamisnopeuksiin. Erittäin tarkka kääntöterän kiinnitys. Äärimmäinen jäykkyys optimoidun keskipakosuojan ansiosta.

**Huom:**

Ennen kääntöterän nro 211776 ALU (r = 5,0 mm) ja 211777 ALU (r = 6,0 mm) käyttöä kannattimen kääntöteräistukat on muokattava sopiviksi.

**Huomautus:**

**Suosittelua vääntömomentti** kiinnitysruuvien nro 219878 4 ja 219878 5 kiinnittämiseen on **3,2 Nm**.

**Tekninen kuvaus**

Kiinnityskierre M	M16
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	40 mm
Pyöröporausjyrsintä a <sub>p</sub>	9 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	42 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>max</sub>	82 mm
Terien lkm Z	3
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>min</sub>	74 mm

Sopiva kääntöterä	ZDHT 1505
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	17 mm
Porrastuskulma α <sub>max</sub>	2,9 astetta
Kääntöterä-ruuvisarja	219878 4 (15IP)
Ø D <sub>3</sub>	32 mm
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Porrastuspituus L kun α <sub>max</sub>	29,56 mm
varren malli	Kierteellinen
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,0 Nm	211750 3,0
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 4	219878 4
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP