

**Garant****CC.T 09T302, Laji: HB7310**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260148 HB7310
GTIN	4045197667885
Tuoteluokka	21G

### Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	350 - 600 m/min
lastunmurtaja	AM
Lastuamissyvyys $a_p$	0,1 - 4 mm
Syöttö $f$	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	N
Nirkon säde	0,2 mm
Laji	HB7310
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCGT 09T302
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä