

**CCMT 09T308, Laji: SW05****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260098 SW05
GTIN	4960664629497
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

CCMT 09T308 SW05 Laji: AV05  
lastunmurtaja: MQ  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 40 - 100 m/min

**Tekninen kuvaus**

Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	MQ
Pääkäyttöalue	Ti
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	40 - 100 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö $f$	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	0,1 - 1 mm

Laji	AV05
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä