

**DNMG 150604, Laji: CA510****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 250796 CA510 |
| GTIN | 4960664698288 |
| Tuoteluokka | 25E |

Kuvaus

DNMG 150604 CA510 Laji: CA510
lastunmurtaja: PS
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 4 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 450 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 80 - 450 m/min |
| Nirkon säde | 0,4 mm |
| Koneistusehto | jatkuva |
| Pääkäyttöalue | P |
| Syöttö f | 0,15 - 0,6 mm/kierr, |
| lastunmurtaja | PS |
| Lastuamissyvyys a_p | 1 - 4 mm |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Laji | CA510 |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely |
| Lastuava aine | KM |
| ISO-koodi-kääntöterä | DNMG 150604 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |