

**DNMG 150608, Laji: CA510****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250797 CA510
GTIN	4960664698295
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

DNMG 150608 CA510 Laji: CA510
lastunmurtaja: PS
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 4 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 450 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	1 - 4 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 450 m/min
lastunmurtaja	PS
Koneistusehto	jatkuva

Laji	CA510
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä