

**KOMET KUB Centron® -porakruunu, Ø DC: 24mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236650 24
GTIN	4047109293526
Tuoteluokka	24L

Kuvaus**Malli:**

- **Työstövarma 8 (9)×D asti.**
- **Keskitetään keskityskärjillä ja teränohjaimilla.**
- **Jäykkä liitoskohta rungon ja porakruunun välillä.**
- **Teränohjainten Ø säädetty kääntöterälle 0,4 mm nirkon säteellä. Läpireikäporauksissa teränohjaimen halkaisijaa voidaan säätää alusliuskoilla.**

Käyttö:

- **Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.**
- **Keskityskärjellä nro 236655–23 6657.**
- **Kääntöterä nro 236740 – 237080.**

Sopii:

Perusrunko nro 236652 – 23 6654.

Toimituksen sisältö:

Porakruunu, sisältää teränohjaimet (vaihtoteränohjaimet nro 236658).

Alkaen Ø 65 mm mukana kääntöteränistukat (kääntöteränistukan ulkohalkaisija säädettävissä +1 mm).

Tekninen kuvaus

Keskityskärjen koko	20
---------------------	----

ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 030204
Kääntöterä-ruuvisarja	239655 6IP (1,01 Nm)
Perusrungon koko	20
Ruuvi perusrunkoon	239655 8IP
Terien lkm Z	1
Sarja	KUB Centron®
Nimellis-Ø D	24
Poran käyttö	Keskiöporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 8IP	239655 8IP
KOMET KUB Centron® -keskiökärki HSS Tyyppi 20	236655 20
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP	674252 6IP
KOMET KUB Centron® -keskiökärki HSS Tyyppi 20	236656 20
KOMET®-perusrunko Ø DC 20 mm	236652 20
KOMET®-perusrunko Ø DC 20 mm	236653 20
KOMET KUB Centron® -keskiökärki kovametallia Tyyppi 20	236657 20
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,6 Nm	211750 0,6
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 6IP1	239655 6IP1
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 6IP	239655 6IP
KOMET®-perusrunko Ø DC 20 mm	236654 20