

Garant**CC.T 060202, Laji: HU7310**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260140 HU7310
GTIN	4045197667663
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	350 - 600 m/min
Pääkäyttöalue	N
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 4 mm
lastunmurtaja	AM
Nirkon säde	0,2 mm
Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Laji	HU7310
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	pinnoittamaton

ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060202
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä