

SONO+SWISS®

Ultraäänitehopuhdistusaine, litraa: T5



Tilaustiedot

Tilausnumero	082930 T5
GTIN	2050000969119
Tuoteluokka	04E

Kuvas

Malli:

Erittäin riittoisa vesipohjainen pesutiiviste (poikkeus: T3 jauhemainen); kehitetty erityisesti käyttöön ultraäänipuhdistuksessa; biohajoava. Hyvin puhdistavat **tiivisteet** pidentävät laitteiden käyttöikää, ovat riittoisia ja biologisesti hajoavia. Tehopuhdistajat on kehitetty erityisesti ultraäänikylpyyn (vaahtoavuus jne.) ja tehoavat siksi erityisen hyvin kaikissa puhdistamiseen käytetyissä ultraäänikylvyissä, joiden taajuusalue on 25 – 130 kHz. Yhdessä ultraäänien synnyttämän kavitaatiovoiman kanssa tehopuhdistajat irrottavat osista likaa tehokkaasti ja kuitenkin hellävaraisesti. Sellaiset puhdistusaineet, joita ei ole tarkoitettu erityisesti ultraäänikylpyyn, sisältävät mahdollisesti ioneja, jotka edistävät materiaalin kulumista tai korroosiota. Voimakkaasti syövyttäviä ja siten käyttöikää lyhentäviä ovat esimerkiksi halogeeni-ionit. Näistä syövyttävimpiä ovat kloridit ja fluoridit happamassa väliaineessa.

Käyttö:

Ultraäänipuhdistuslaitteille (esim. nro 082922; 082923; 082924; 082925).

Huomautus:

Muita erityispuhdistusaineita ja pakkauskokoja on saatavissa haluttaessa.

Ei saatavissa kaikissa maissa.

Käyttötaulukko on luettelon seuraavalla sivulla.

Vaarallisen aineen tunnus: GHS07 huomio

Valmistajamerkintä: T5

Nestetäyttökapasiteetti: 2,5 l

Tekninen kuvaus

Puhdistusainetyyppi	Lievästi hapan puhdistusaine
Nestetäyttökapasiteetti	2,5 l
Vaarallisen aineen tunnus	GHS07 huomio
Säilytyslämpötila	-5 - 30 °C
Vaikutusaika	2 min
Sekoitusuhde	1 – 5 %
Valmistajamerkintä	T5