

**KOMET KUB Centron® -porakruunu, Ø DC: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236650 25
GTIN	4047109293533
Tuoteluokka	24L

Kuvaus**Malli:**

- Työstövarma 8 (9)×D asti.
- Keskitetään keskityskärjillä ja teränohjaimilla.
- Jäykkä liitoskohta rungon ja porakruunun välillä.
- Teränohjainten Ø säädetty kääntöterälle 0,4 mm nirkon säteellä. Läpireikäporauksissa teränohjaimen halkaisijaa voidaan säätää alusliuskoilla.

Käyttö:

- Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.
- Keskityskärjellä nro 236655–23 6657.
- Kääntöterä nro 236740 – 237080.

Sopii:

Perusrunko nro 236652 – 23 6654.

Toimituksen sisältö:

Porakruunu, sisältää teränohjaimet (vaihtoteränohjaimet nro 236658).

Alkaen Ø 65 mm mukana kääntöteränistukat (kääntöteränistukan ulkohalkaisija säädettävissä +1 mm).

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 030204
----------------------	-------------

Ruuvi perusrunkoon	239655 8IP
Kääntöterä-ruuvisarja	239655 8IP3 (1,28 Nm)
Terien lkm Z	1
Keskityskärjen koko	20
Perusrungon koko	20
Sarja	KUB Centron®
Nimellis-Ø D	25
Poran käyttö	Keskiöporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 6IP1	239655 6IP1
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 6IP	239655 6IP
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 8IP	239655 8IP
KOMET KUB Centron® -keskiökärki kovametallia Tyyppi 20	236657 20
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP	674252 6IP
KOMET®-perusrunko Ø DC 20 mm	236654 20
KOMET KUB Centron® -keskiökärki HSS Tyyppi 20	236656 20
KOMET KUB Centron® -keskiökärki HSS Tyyppi 20	236655 20
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,6 Nm	211750 0,6
KOMET®-perusrunko Ø DC 20 mm	236653 20
KOMET®-perusrunko Ø DC 20 mm	236652 20