



## Multimaster 5 -yhdistelmätikkaat, Askelmien lukumäärä: 5



### Tilaustiedot

Tilausnumero	966101 5
GTIN	4003866403318
Tuoteluokka	96Z

### Kuvaus

#### Malli:

Yhdet tikkaat, viisi käyttötapaa: seisovat tikkaat, porrastikkaina toimivat seisovat tikkaat, nojatikkaat offset-tilassa, nojatikkaat ja ulosvedetyt nojatikkaat.

Yksinkertainen ja nopea säätö eri käyttötapojen välillä yhden käden toiminnolla ja tarkasti säädettävällä tukiosalla 35 mm:n askelin.

Eloksoidusta alumiinista valmistettu runko, 80 mm:n syvyiset askelmat, Safer Step -teknologia. Puolat kiinnitetty runkoon niittaamalla. Ergonominen kuljetus runkopalkin kahden pyörän ansiosta. Erityisesti muotoiltu yläosa, jossa on kahva. Yläosa voidaan asettaa sisä- ja ulkokulmia sekä pylväitä vasten, mikä lisää joustavuutta ja monipuolisuutta. Yläosassa magneettilokero pienosille sekä 2 klipsipidikettä. Keskellä syvennys akkuruuvinvääntimelle tai vastaavalle työkalulle.

#### Standardi:

**DIN EN 131-4.**

### Tekninen kuvaus

Pienan/askelman syvyys	80 mm
Leveys kokoonlaitettuna	0,64 m

Askelmien lukumäärä	5
Paino	11,4 kg
Pituus kokoonlaitettuna	1,83 m
Seisovien tikkaiden pituus	1,83 m
Pystytikkaiden työskentelykorkeus n.	3,15 m
Tikkaiden pituus ulos vedettynä	2,88 m
Syvyys kokoonlaitettuna	0,23 m
Säilytyskaukalo saatavana	kyllä
siirrettävät	kyllä
Sarja	MultiMaster
Nojatikkaiden työskentelykorkeus n.	3,7 m
Portaan rakenne	porras
Materiaali	alumiini
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Yleistikkaat